

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24 (24)

EAN 4031582210774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	45 mm
Largeur du bandage	18 mm

RACCORD

Longueur de la platine	67 mm
Largeur de la platine	24 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	54 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	54 mm
Diamètre des trous de la platine	5.3 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	48.5 mm
Poids	0.06 kg

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24 (24)

EAN 4031582210774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

