

GALEA

5070PJP100R05-22X40

EAN 4031582308808

Номер замовлення 00073833



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Galea |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катери пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 139 mm |
| Загальна вага | 0,605 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 30 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--------------------|
| Матеріал | Поліамід |
| Виля Форма | Закрито |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Радіус повороту | 90 mm |
| Поворотне з'єднання | 180 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------|-----------------|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт | 22 mm |
| Довжина Болт | 40 mm |

GALEA

5070PJP100R05-22X40

EAN 4031582308808

Номер замовлення 00073833



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

