

## LINEA

5940UAC125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352719



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Linea                      |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 130 kg                     |
| Статичний Вантажопідйомність       | 260 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                      |
| Загальна висота                    | 145 mm                     |
| Загальна ширина                    | 82 mm                      |
| Загальна вага                      | 0,96 kg                    |

## КОЛЕСО

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Матеріал тіла           | Поліамід  |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний                           |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                           |
| Діаметр                 | 125 mm  |
| Протектор               | 20 mm   |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал            | Поліамід                        |
| Виля Форма          | Кронштейн подвійного Колесо     |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm                           |
| Радіус повороту     | 109 mm                          |
| Поворотне з'єднання | 218 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 52 mm                           |
| Нержавіюча сталь    | ✓                               |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт     | 22 mm           |
| Довжина Болт     | 40 mm           |

Deutscher  
Konstruktor  
ClubНагорода  
InterzumIF Дизайн  
Award

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

