

# ALPHA STAINLESS

8478UOO160P63

EAN 4031582313413

Bestelnummer 00035545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	500 kg
Roestvrij	✓
Statisch draagvermogen	1000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	115 mm
Totaal gewicht	1,426 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Roestvrij staal

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	115 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8478UOO160P63

EAN 4031582313413  
Bestelnummer 00035545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

