

## GALEA STAINLESS

5081PJC125P60-90X70

EAN 4031582368031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Galea stainless                 |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení      |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                          |
| Nerezové                    | ✓                               |
| Statická Nosnost            | 200 kg                          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                           |
| Celková výška               | 163 mm                          |
| Celková hmotnost            | 0,571 kg                        |

## KOLO

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen                        |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž                |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko, Nerezové |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem               |
| Průměr             | 125 mm                             |
| Šířka Běhoun       | 30 mm                              |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A                          |

## UCHYCENÍ

|                |  |
|----------------|--|
| Materiál       | Polyamid                                   |
| Tvar Vidlice   | Uzavřeno                                   |
| Otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Vyosení        | 40 mm                                      |
| Průměr otáčení | 205 mm                                     |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 90 mm                |
| Šířka plotny                    | 70 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 60 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 70 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 50 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 55 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 8 mm                 |

# GALEA STAINLESS

5081PJC125P60-90X70

EAN 4031582368031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

