

AGILA

2470UAP100R47-32-35

EAN 4031582325638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	138 mm

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	38 mm
Poloměr otáčení	88 mm
Průměr otáčení	176 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknutý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Syntetický expandér, čtvercový
Expandér (minimální)	32 mm
Expandér (maximální)	35 mm
Informace	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

AGILA

2470UAP100R47-32-35

EAN 4031582325638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

