

ZETA REVERSE

468SIEP160P63

EAN 4031582398045

Numéro de commande 00860818



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ● |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Zeta reverse |
| Type | Roulette pivotante avec rappel de direction automatique |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 350 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 280 kg |
| Capacité de charge statique | 700 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids | 3,367 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Corps de roue | Aluminium |
| | souple |
| Bandage | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur de la roue | Noir profond (similaire au RAL9005) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 67 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--|
| Matériau | Tôle d'acier, forte charge |
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
| Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 135 mm |
| Diamètre d'encombrement | 270 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ZETA REVERSE

468SIEP160P63

EAN 4031582398045

Numéro de commande 00860818



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468SIEP160P63

EAN 4031582398045

Numéro de commande 00860818



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

