

# INTEGRAL TWIN LOAD

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Integral twin load                                       |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi                |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 250 kg                                                   |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 250 kg                                                   |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                                       |
| Nerūsējošais                         | Nē                                                       |
| Statiskā kravnesība                  | 750 kg                                                   |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                                    |
| Kopējais augstums                    | 193 mm                                                   |
| Kopējais platums                     | 74 mm                                                    |
| Kopējais svars                       | 2,22 kg                                                  |
| Sertifikācija                        | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājojļa materiāls   | Tērauda loksne, smaga      |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Precīzijas lodīšu gultnis  |
| Krāsa               | Pelēki balts (RAL9002)     |
| Ofsets              | 45 mm                      |
| Pagriezienu rādiuss | 124,5 mm                   |
| Grozāms savienojums | 249 mm                     |
| Kupola diametrs     | 70 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa          | Pelēki balts (RAL9002)           |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 150 mm                           |
| Protektora platums     | 15 mm                            |
| Korpusa platums        | 15 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 91 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 40 Krasts D                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids                | Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija |
| Skrūves diametrs                  | 32 mm                                                   |
| Skrūves garums                    | 51 mm                                                   |
| Skrūve vītnes pozīcija            | 7 mm                                                    |
| Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 2                                                       |

«German  
Design»  
balva«Red  
Dot»  
dizaina  
balva