

ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Bewegingsgeluid ○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Bokwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	300 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	200 kg
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totaal gewicht	1,992 kg

WIEL

	zacht
Lager	Precisiekogellagers, afgedicht
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	64 Shore A

VORK

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed

BEVESTIGING

Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	115 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

