

DELTA

3642ITP125P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337419

Номер заказа 00833694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Delta
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	400 kg
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	178 mm
Общая ширина	94 mm
Общий вес	2,958 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	117,5 mm
Поворотное соединение	235 mm
Диаметр купола	94 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

DELTA

3642ITP125P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337419

Номер заказа 00833694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

