

ALPHA

3470DVR200R05-20X45

EAN 4031582303636



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip de carcasă	Rola pivotantă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	205 kg
Capacitate de încărcare statică	410 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	235 mm
Greutate totală	3,168 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	85 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	55 mm
Raza de pivotare	155 mm
Interferență pivotantă	310 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub	20 mm
Lungime Șurub	45 mm

ALPHA

3470DVR200R05-20X45

EAN 4031582303636



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

