



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип Колело

Товароносимост при 3 км/ч 700 kg

Статичен Товароносимост 1400 kg

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

КОЛЕЛО

Материал на тялото Неопределено

Материал на реазбата Полипропилен, мек

Диаметър 85 mm

Ширина на Резба 75 mm

Твърдост на Резба (A) 92 Бръснач A

Диаметър на Сачмен лагер 47 mm

Ширина на Сачмен лагер 15 mm

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

