

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Numer zamówienia 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Aluminium
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Średnica otworu Oś	15 mm
Długość piasty	45 mm
Szerokość korpusu	30 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	420 kg
Nośność przy 6 km/h	335 kg
Nośność statyczne	840 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,48 kg

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Numer zamówienia 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

