



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●●○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Zeta |
| 外壳类型 | 带方向锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 400 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 320 kg |
| 静态载重 | 800 kg |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C |
| 温度范围 (最大) | 60 ° C |
| 总高 | 164 mm |
| 总宽度 | 96 mm |
| 总重量 | 2.909 kg |

轮子

| | |
|----------|------------------|
| 轮体材料 | 铝 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，铸造的 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 交通灰色 A (RAL7042) |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轮体宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度 (A) | 80 岸 A |

支架

| | |
|------|-----------------|
| 材料 | 钢板，非常重 |
| 支架形状 | 宽，加强的 |
| 旋转轴承 | 两个球座圈，加强的型或不锈钢型 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 55 mm |
| 旋转半径 | 117.5 mm |
| 转向干涉 | 235 mm |
| 圆顶直径 | 96 mm |

固定件

| | |
|------------|--------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 137 mm |
| 上板宽 | 105 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm |
| 上板孔宽度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 105 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

ZETA

46811TP125P63 SOFT CV

EAN 4031582337624
订单号 00838059



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

