INFORMACIJE O PROIZVODU

AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●●○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila twin
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	99 mm
Ukupna širina	71 mm
Ukupna težina	0.56 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	31.3 mm
okretni radijus	99 mm
Otpor okretanju	198 mm
Prečnik kupole	65 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Širina tela	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	10.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912

Broj porudžbine 00004157

Crteži proizvoda





© Copyright 2026 TENTE International GmbH