

MAXTECH

UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017

EAN 4031582322781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Colore Ruota	Bianco naturale
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	300 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,51 kg

MAXTECH

UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017

EAN 4031582322781

Numero d'ordine 00064271

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

