

AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	138 mm
Àmplia general	60 mm
Pes total	0,96 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	38 mm
Scio de giro	88 mm
Sterferencia de giro	176 mm
Dome Dictel	60 mm

RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, negra, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles cònic
Roda de color	Passivat blau
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Expansió sintètica, plaça
Espiga llarga	24 mm
Fixació expansiva(Minimum)	22 mm
Fixació expansivamàxim)	24 mm
Col·lecció	Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.

AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218

Número de comanda 00006650
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

