

ALPHA

3480PQR260P65 BLACK/DARKBLUE

EAN 4031582438239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg
Hauteur	310 mm
Poids	5 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Pneumatique, profil pavé
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	260 mm
Largeur du bandage	85 mm

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Déport	90 mm
Rayon d'encombrement	220 mm
Diamètre d'encombrement	440 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	200 mm
Largeur de la platine	160 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	160 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Diamètre des trous de la platine	14 mm

ALPHA

3480PQR260P65 BLACK/DARKBLUE

EAN 4031582438239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

