

LINEA LIGHT

A920PJI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582377644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea light
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	60 kg
Statický Nosnost	120 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	75,5 mm
Celková šířka	55 mm
Celková hmotnost	0,145 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	15 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Offset	23 mm
Radius otočení	65 mm
Otočné rušení	130 mm
Průměr otočné kamery	30 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	10 mm

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award

LINEA LIGHT

A920PJ1075L51-10 RAL7001

EAN 4031582377644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

