

PURETECH

PVR 250x60-Ø25

EAN 4031582321340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	295 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	590 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	2.87 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	250 mm
Largeur du Bandage	60 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Largeur du corps	60 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR 250x60-Ø25

EAN 4031582321340

Numéro de commande 00050608
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

