

## ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ● |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Elastech                     |
| Tip                            | Tocak                        |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 200 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajući                     | no                           |
| Statički Nosivost              | 400 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C                        |
| Ukupna težina                  | 0.51 kg                      |

## TOCAK

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tread hardness             | mekan                               |
| Materijal za telo          | Aluminijum                          |
| materijal omotaca          | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj            |
| Boja Tocak                 | Metalni                             |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                        |
| Prečnik                    | 100 mm                              |
| Širina omotac              | 40 mm                               |
| dimenzija rupa osovina     | 8 mm                                |
| dužina glavčine            | 45 mm                               |
| Širina tela                | 40 mm                               |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 68 Šešelj A                         |

# ELASTECH


IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Broj porudžbine 00002341  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Broj porudžbine 00002241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.