

## LINEA

5940XSP125P51 RAL9002

EAN 4031582352191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ●

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ● ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Linea                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 130 kg                |
| Conducció elèctrica        | ✓                     |
| Tracidad de carga estàtica | 260 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                 |
| Alçada total               | 148 mm                |
| Àmplia general             | 82 mm                 |

## RODA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Material corporal                   | Poliàmida, conducció elèctrica          |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat, conductor elèctric |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió           |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles                  |
| Diametralització                    | 125 mm                                  |
| Banda de rodadura ample             | 20 mm                                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                              |

## SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material             | Poliàmida                     |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda              |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | El blanc gris (RAL9002)       |
| Desplaçament         | 40 mm                         |
| Scio de giro         | 109 mm                        |
| Sterferencia de giro | 218 mm                        |
| Dome Dictel          | 52 mm                         |

## FITACIÓ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                    | Placa rectangular |
| Placa llarga                        | 95 mm             |
| Placa ampla                         | 70 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 50 mm             |
| Placa de diàmetre                   | 11 mm             |

El Deutscher  
Dissenyador  
Club

Premi Interzum



Premi IF Disseny

# LINEA

5940XSP125P51 RAL9002

EAN 4031582352191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---



El Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi Interzum



Premi IF Disseny