

# LINEA

5940XSC100R05-28 RAL9002

EAN 4031582352702



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●●

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Linea                           |
| Tipo                                | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 120 kg                          |
| Elettricamente conduttivo           | ✓                               |
| Inossidabile                        | ✓                               |
| Portata statica                     | 240 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 120 mm                          |
| Larghezza complessiva               | 82 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,827 kg                        |

## RUOTA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo         | Poilammide, elettricamente conduttivo          |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo      |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile |
| Parafili                    | Con parafili                                   |
| Diametro                    | 100 mm   |
| Larghezza battistrada       | 20 mm  |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                                     |

## SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale                 | Poilammide                       |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato               |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore                    | Grigio bianco (RAL9002)          |
| Disassamento              | 32 mm                            |
| Raggio di piroettamento   | 90 mm                            |
| Ingombro di piroettamento | 180 mm                           |
| Diametro cuffia superiore | 52 mm                            |

## FISSAGGIO

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno solido, tondo |
| Diametro bullone  | 28 mm               |
| Lunghezza bullone | 40 mm               |

Club del  
progettista  
tedescoPremio  
InterzumPremio di  
Design IF

# LINEA

5940XSC100R05-28 RAL9002

EAN 4031582352702

## DISEGNI TECNICI

