

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	250 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	82,5 mm
Peso geral	0,5 kg

SUPORTE

Offset	36 mm
Raio giratório	63 mm
Interferência giratória	126 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento, humedecido
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	25 mm
Dureza do Piso (D)	70 Shore D

ENCAIXE

Comprimento da placa	73 mm
Largura da placa	73 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	58 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	58 mm
Diâmetro do furo da placa	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

