



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

#### ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

#### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Zeta                             |
| Тип                                | Фиксиран Колело                  |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 800 kg                           |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 640 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 1600 kg                          |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Обща височина                      | 200 mm                           |
| Обща ширина                        | 117 mm                           |
| Общо тегло                         | 1.95 kg                          |

#### ВИЛКА

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, много тежък |
| Форма Вилица        | Обхват Закалено            |
| Цвят                | Синьо покритие             |

#### КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Tread profile         | изпъкнал                          |
| Материал на тялото    | Алуминий                          |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, Пресовано             |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер             |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Цвят на Колело        | Медено жълто (RAL1005)            |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 160 mm                            |
| Ширина на Резба       | 50 mm                             |
| Ширина на тялото      | 50 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                      |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D                      |

#### ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 137 mm            |
| Ширина на плаката                         | 117 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

