

## GALEA

5070YGP100P60-90x70

Numéro de commande 00078901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Galea                              |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Conducteur électrique           | Oui                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 138 mm                             |
| Poids global                    | 0.45 kg                            |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide              |
| Forme Chape             | Fermé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Déport                  | 40 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 90 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm                 |

## ROUE

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène, conducteur électrique              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique |
| Roulement             | Roulement à billes de précision                   |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                                |
| Diamètre              | 100 mm                                            |
| Largeur du Bandage    | 30 mm                                             |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                                        |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 90 mm                |
| Largeur de plaque                     | 70 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 60 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 70 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 50 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 55 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 8 mm                 |

# GALEA

5070YGP100P60-90x70

Numéro de commande 00078901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

