

STYLEA

5920UOI075P41-38x38 TFR

EAN 4031582385670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	84 mm
Ukupna širina	54 mm
Ukupna težina	0.17 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
okretni radijus	62 mm
Otpor okretanju	124 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
štitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	11 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Skverna ploča
Dužina ploče	38 mm
Širina ploče	38 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	28 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	28 mm
Prečnik otvora ploče	4.4 mm