

# AGILA

2477XSP125P30-13

EAN 4031582365276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                              |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling    |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Elektrisch geleidend         | Ja                                 |
| Roestvrij                    | Nee                                |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                              |
| Totale hoogte                | 160 mm                             |
| Totaal gewicht               | 0,96 kg                            |

## BEHUIZING

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm                  | Breed              |
| Zwenklager                 | Twee balraces      |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd |
| Offset                     | 41 mm              |
| Zwenk radius               | 131 mm             |
| Draaicirkel                | 262 mm             |

## WIEL

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Materiaal wielkern            | Polyamide, elektrisch geleidend             |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend |
| Lagering                      | Precisie kogellagers                        |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer                         |
| Diameter                      | 125 mm                                      |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                                       |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 40 Shore D                                  |

## FITTING

|                  |  |
|------------------|--|
| Type bevestiging | Boutgat  |
| Boutgat diameter | 13 mm  |
| Tip              | Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. |

# AGILA

2477XSP125P30-13

EAN 4031582365276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

