

AGILA

2477XSP125P30-13

EAN 4031582365276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	160 mm
Totaal gewicht	0,96 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	41 mm
Zwenk radius	131 mm
Draaicirkel	262 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm
Tip	Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.

AGILA

2477XSP125P30-13

EAN 4031582365276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

