

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Delta twin
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	400 kg
적재 용량 정적	800 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	111.5 mm
전체 너비	92 mm
전체 체중	1.932 kg

휠

차체 재질	강철, 철
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	65 mm
트레드 폭	30 mm
차체 너비	30 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
색상	투명 코팅
오프셋	25 mm
회전 반경	62 mm
회전 간섭	124 mm
덤 직경	73 mm

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	100 mm
플레이트 너비	100 mm
플레이트 홀 길이(최소)	63 mm
플레이트 홀 길이(최대)	78 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	63 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	78 mm
플레이트 구멍 직경	10.5 mm

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

