

## LUMINA

A520PJI050B10-11X20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Numéro de commande 00071146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Lumina

Type de boîtier Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 40 kg

Capacité de charge statique 80 kg

Plage de température (minimale) -20 °C

Plage de température (maximale) 60 °C

Hauteur 61 mm

Largeur totale 54 mm

Poids 0,104 kg

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur du bandage	Gris trafic A (RAL7042)
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	8 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Noir graphite (RAL9011)
Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	52 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm
Diamètre du dôme	38 mm

## FIXATION

Type de fixation	Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige	11 mm
Longueur de la tige	20 mm

# LUMINA

A520PJI050B10-11X20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Numéro de commande 00071146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

