

## ALPHA

3477PVO080P62

EAN 4031582305586



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Название продукта                     | Alpha                                        |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз  |
| Стандартный                           | EN12532 - Транспортировочное<br>оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 70 kg                                        |
| Электропроводящий                     | Нет                                          |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                          |
| Грузоподъемность статическая          | 140 kg                                       |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C                                       |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                        |
| Общая высота                          | 108 mm                                       |
| Общая ширина                          | 75 mm                                        |
| Общий вес                             | 0,92 kg                                      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, тяжелый  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 44,5 mm                 |
| Радиус поворота       | 121 mm                  |
| Поворотное соединение | 242 mm                  |
| Диаметр купола        | 75 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен            |
| Материал протектора     | Литая резина, черная    |
| Подшипник               | Подшипник скольжения    |
| Ось                     | Винт с гайкой           |
| Цвет Колесо             | Черный графит (RAL9011) |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы       |
| Диаметр                 | 80 mm                   |
| Ширина Протектор        | 35 mm                   |
| Ширина тела             | 35 mm                   |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A          |

## ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 105 mm                 |
| Ширина пластины                             | 80 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 77 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 60 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 77 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины                  | 9 mm                   |

# ALPHA

3477PVO080P62



EAN 4031582305586

Номер заказа 00028112  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00080P62-new



Platte 3470-080P62-105x80

