

AGILA CARE

2476YGO125R36-32S30 4XM6

EAN 4031582342413



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam | Agila care |
| Type | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | ✓ |
| Statisch Draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 163 mm |
| Totaal gewicht | 0,897 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lager | Glijlager |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

VORK

| | |
|--------------|-------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 103,5 mm |
| Uitzwenking | 207 mm |

BEVESTIGING

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Type bevestiging | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
| Diameter Bout | 32 mm |
| Lengte Bout | 51 mm |

AGILA CARE

2476YGO125R36-32S30 4XM6

EAN 4031582342413



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

