

ALPHA

3478DIR200P63

EAN 4031582306293
Broj porudžbine 00007290

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip kućišta	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	205 kg
Statički Nosivost	410 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	240 mm
Ukupna širina	115 mm
Ukupna težina	2,877 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	plavo cinkovano
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	140 mm
Širina ploče	115 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ALPHA

3478DIR200P63

EAN 4031582306293
Broj porudžbine 00007290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

