제품 정보

KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●●●
움직임 소음	●○○○○
내마모성	●●●●●
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Kappa load
하우징 유형	회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	840 kg
6km/h에서의 적재 용량	700 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1680 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	170 mm

하우징

주택 자재	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
오프셋	48 mm
회전 간섭	221 mm
Lubrication nipple	1

휠

차체 재질	폴리아미드, 무거움
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	125 mm
트레드 폭	50 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	135 mm
플레이트 너비	110 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9652TOO125P63


EAN 4031582348750

주문 번호 00838864

제품 도면







© Copyright 2026 TENTE International GmbH