

INTEGRAL

2046XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582341270

Objednávací číslo 00030878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Standardní	EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Nosnost 3 km/h	150 kg
Nosnost 4 km/h	150 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	450 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	158 mm
Celková šířka	62 mm
Celková hmotnost	0,919 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění iF
Design
AwardOcenění Red
Dot
Design
Award

KOLO

Materiál těla	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Běhoun	břidlicově šedá (podobná RAL7015)
Barva Kolo	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	91 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva	Šedá bílá (RAL9002)
Offset	35 mm
Radius otočení	97,5 mm
Otočné rušení	195 mm
Průměr otočné kamery	62 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr Matice	32 mm
Délka Matice	51 mm
Poloha Matice	7 mm
Množství montážních otvorů pro Matice	2
Rada	Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobce nemocničního lůžka.

DALŠÍ INFORMACE

INTEGRAL

2046XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582341270

Objekt číslo 009087A



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Ocenění IF
Design
Award



Ocenění Red
Dot
Design
Award



INTEGRAL

2046XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582341270

Objednáací číslo 00030878

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF
Design
Award



Ocenění Red
Dot
Design
Award