

INTEGRAL

2046XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582341270

Objednávací číslo 00030878



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral
Typ	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Norma	EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Nosnost 3 km/h	150 kg
Nosnost 4 km/h	150 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	450 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	158 mm
Stavební výška	62 mm
Celková hmotnost	0,919 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění IF
Design
AwardOcenění Red
Dot
Design
Award

KOLO

Materiál středu	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Běhounu	břidlicově šedá (podobná RAL7015)
Barva Kola	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	91 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Šedá bílá (RAL9002)
Vyosení	35 mm
Poloměr otáčení	97,5 mm
Průměr otáčení	195 mm
Poloměr otáčení	62 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s spínací vložkou pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu	32 mm
Délka čepu	51 mm
Poloha závitu šroubu	7 mm
Množství montážních otvorů	2
Informace	Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobce nemocničního lůžka.

DALŠÍ INFORMACE

INTEGRAL

2046XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582341270

Objektová číslo 009087A



Ocenění IF
Design
Award



Ocenění Red
Dot
Design
Award

INTEGRAL



2046XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582341270
Objednávací číslo 00030878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF
Design
Award



Ocenění Red
Dot
Design
Award