

LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea light
Behuizingstype	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	60 kg
Statisch draagvermogen	120 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	68 mm
Totale breedte	46 mm
Totaal gewicht	0,113 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	13,9 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Zwenk radius	67 mm
Draaicirkel	134 mm
Diameter koepel	23 mm

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

Deutscher
Ontwerper
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

