

DURATECH

TOP 082x90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost	● ● ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	900 kg
Nosnost 6 km/h	720 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,62 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	82 mm
Šířka Běhoun	90 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	90 mm
Šířka středu kola	90 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6304

DURATECH

TOP 082x90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620

Objednací číslo 00827989
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

