

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	250 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	82,5 mm
Peso complessivo	0,5 kg

SUPPORTO

Disassamento	36 mm
Raggio di piroettamento	63 mm
Ingombro di piroettamento	126 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide, super pesante
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, smorzante
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Durezza del Battistrada (D)	70 Shore D

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra	73 mm
Larghezza della piastra	73 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	58 mm
Larghezza foro piastra (massima)	58 mm
Diametro del foro della piastra	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

