DURATECH

MOP 150x80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Numéro de commande 00830848



ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	35 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Type de roulement	6207

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	3600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	3000 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	6000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	2.03 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 150x80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Numéro de commande 00830848

Dessins du produit



DURATECH

MOP 150x80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Numéro de commande 00830848

