

# ALPHA STAINLESS

8470U00125P62

EAN 4031582312713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Alpha stainless                           |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора                 |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 250 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Да                                        |
| Грузоподъемность статическая       | 500 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -40 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                     |
| Общая высота                       | 155 mm                                    |
| Общая ширина                       | 75 mm                                     |
| Общий вес                          | 0,84 kg                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал корпуса      | Нержавеющая сталь, тяжелая |
| Форма Вилы            | Широкая                    |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом          |
| Цвет                  | Нержавеющая сталь          |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm                      |
| Радиус поворота       | 102,5 mm                   |
| Поворотное соединение | 205 mm                     |
| Диаметр купола        | 75 mm                      |

## КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                 |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Ось                     | Винт с гайкой            |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый        |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 125 mm                   |
| Ширина Протектор        | 40 mm                    |
| Ширина тела             | 40 mm                    |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D           |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 105 mm                 |
| Ширина пластины                          | 85 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 77 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 60 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 77 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 9 mm                   |

# ALPHA STAINLESS

8470U00125P62

EAN 4031582312713

Номер заказа 00035121

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3470U00125P62-neu

