

# MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam                  | Mono                   |
| Type                         | Zwenkwiel              |
| Standaard                    | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 30 kg                  |
| Elektrisch geleidend         | Nee                    |
| Roestvrij                    | Nee                    |
| Statisch Draagvermogen       | 60 kg                  |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                  |
| Totale hoogte                | 72 mm                  |
| Totaal gewicht               | 0,54 kg                |

## VORK

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Materiaal van de behuizing | Polypropyleen   |
| Vork Vorm                  | Gesloten        |
| Zwenklager                 | Stift, zwenkend |
| Kleur                      | Chroom          |
| Offset                     | 25 mm           |
| Zwenk radius               | 52,2 mm         |
| Uitzwenking                | 104,4 mm        |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen           |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber  |
| Lager                         | Glijlager met tussenbus |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 50 mm                   |
| Breedte Loopvlak              | 18 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 85 Shore A              |

## BEVESTIGING

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Type bevestiging          | Stiftgat voor B10-bevestiging |
| Diameter boutgat diameter | 10 mm                         |

# MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

