INFORMACE O PRODUKTU

ALPHA

3499UFP160P67 Q2-13

EAN 4031582381139



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●●
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Přizpůsobené řešení
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Nosnost 6 km/h	200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	200 mm

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Tvrdost Běhoun (A)	64 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Dlaha s centrálním zajištěním
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	115 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3499UFP160P67 Q2-13


EAN 4031582381139


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu









© Copyright 2026 TENTE International GmbH