

PLATE

P10-40x15 / 8

EAN 4031582338089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nom du produit              | Tige à platine |
| Type                        | Accessoire     |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg          |
| Conducteur d'électricité    | Non            |
| Inoxydable                  | Non            |
| Capacité de charge statique | 80 kg          |
| Hauteur                     | 8 mm           |
| Poids                       | 0,02 kg        |

FIXATION

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Type de fixation                           | Tige avec platine en U |
| Longueur de la platine                     | 40 mm                  |
| Largeur de la platine                      | 15 mm                  |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 32 mm                  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 32 mm                  |
| Diamètre des trous de la platine           | 4 mm                   |