

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	68 mm
Àmplia general	43 mm
Pes total	0,13 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamimento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Grafit negre (RAL9011)
Desplaçament	25 mm
Scio de giro	53 mm
Sterferencia de giro	106 mm
Dome Dictel	23 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
El Banda de rodadura Color	Grafit negre (RAL9011)
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	65 mm
Banda de rodadura ample	8 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	8 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia	11 mm
Espiga llarga	20 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863

Número de comanda 00074435

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

