

# AGILA

2477PJO100R05-28

EAN 4031582301991



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Agila                           |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 80 kg                           |
| Conducció elèctrica        | No                              |
| Inoxidable                 | No                              |
| Tracidad de carga estàtica | 160 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                           |
| Alçada total               | 138 mm                          |
| Pes total                  | 0,98 kg                         |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 43,5 mm             |
| Scio de giro         | 131 mm              |
| Sterferencia de giro | 262 mm              |

## RODA

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè            |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing                          | Coixinet llis          |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància       |
| Diametralització                    | 100 mm                 |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                  |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A             |

## FITACIÓ

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipus de Fitting | Espiga, Roda |
| Pern Diamant     | 28 mm        |
| Pern Longitud    | 45 mm        |

# AGILA

2477PJO100R05-28

EAN 4031582301991



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

