PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 400x80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	3000 kg
Belastning ved 6 km/t	2500 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	5000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	23,6 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	400 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Aksel Huldiameter	40 mm
Navlængde	90 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTP 400x80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Bestillingsnummer 00802486

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 400x80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Bestillingsnummer 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH