

## STYLEA

5925UOI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Stylea                               |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário        |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 50 kg                                |
| Capacidade de carga estática      | 100 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                |
| Altura total                      | 84 mm                                |
| Largura geral                     | 54 mm                                |
| Peso geral                        | 0,183 kg                             |

## RODA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                    |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda   |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo                       | Rivetado                     |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                |
| Diâmetro                   | 75 mm                        |
| Largura do Piso            | 11 mm                        |
| Dureza do Piso (D)         | 75 Shore D                   |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material                | Poliamida              |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória  |
| Raio giratório          | 87 mm                  |
| Interferência giratória | 174 mm                 |

## ENCAIXE

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação quadrada |
| Comprimento da placa                  | 38 mm                     |
| Largura da placa                      | 38 mm                     |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 28 mm                     |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 28 mm                     |
| Diâmetro do furo da placa             | 4,4 mm                    |