

AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687
Bestelnummer 00006927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Wielen met Wielslot |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 40 kg |
| Statisch draagvermogen | 80 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 72 mm |
| Totaal gewicht | 0,255 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal wielkern | Plaatstaal |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering | Conisch kogellager |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 50 mm |
| Breedte Loopvlak | 19 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|------------|--------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Offset | 24 mm |

FITTING

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Type bevestiging | Kraagpen met griping, met kraag |
| Diameter stift | 11 mm |

AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687
Bestelnummer 00006927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

